

# Candela regalo per San Valentino e cornice commemorativa

Istruzioni No. 2713

Livello di difficoltà: Principiante 🍷🍷🍷🍷

Orario di lavoro: 1 Ora 30 Minuti

Personalizzate il giorno di San Valentino mettendo in primo piano il VOSTRO appuntamento, insieme a una candela a forma di cuore auto-versata su un sottobicchiere autocostruito. tutti saranno felici di questo regalo.



## Stampo cuore candela

Per prima cosa, praticare un piccolo foro al centro dello stampo per candele e farvi passare lo stoppino. Sciogliere sette cucchiari di cera organica in granuli. Aggiungere alla cera liquida granuli coloranti e olio profumato a piacere. Mescolare bene il tutto e versare il composto nello stampo a cuore. Non appena la cera si sarà asciugata a sufficienza, potrete sformare il cuore.

## Stampaggio di sottobicchieri per candele

Mescolare 4 cucchiaini di massa per colata creativa e versarla nello stampo. Dopo circa 1 ora, il sottobicchiere è abbastanza asciutto da poter essere rimosso con cura dallo stampo.

## Disegnare l'immagine di San Valentino

Tagliare la carta A4 in base alle dimensioni del disco acrilico. Scaricare il modello del motivo, comporre la data e i messaggi personalizzati su un altro foglio di carta per creare un modello personalizzato, posizionare questo modello sotto il taglio della carta e ricalcare il tutto. Per ottenere un contrasto migliore, è possibile tracciare i contorni con un fineliner e inserirli nella cornice.





## Nuove istruzioni

Direttamente nella tua casella di posta ogni settimana

Si registri ora >

Dettagli dell'articolo:

<b>Numero di articolo</b>	<b>Nome dell'articolo</b>	<b>Quantità</b>
16314	Cera biologica a base vegetale500 g	1
500654-05	Granulato colorante per ceraRosso	1
502788-06	Olio di fragranza per candele, 10 mlRosa	1
26232	Stoppini per candele in cera con base in metallo, 3 misure diverse. misure	1
15383	Rico Design cornice in legno natura con doppio disco acrilico	1
20252	Stampo per colata in silicone "Sottobicchiere quadrato	1
485555-01	Polvere da colata "Raysin 100", bianco1 kg	1
762724-02	Set Pigma MicronDimensione 0,45 mm	1
12055	Blocco di schizziDIN A4	1
491402	Pentola di fusione universale	1