

Piastrelle con inchiostro ad alcool

Istruzioni No. 1950

Livello di difficoltà: Principiante 🍷🍷🍷🍷

Orario di lavoro: 45 Minuti

Alcohol Ink è un nuovo tipo di inchiostro a base di alcol. I colori sono particolarmente impressionanti grazie alla loro elevata luminosità. I colori possono essere diluiti con un estensore di alcol, che permette loro di fluire meravigliosamente l'uno nell'altro. Gli effetti che ne derivano ricordano la pittura ad acquerello. In questa guida vi mostriamo due idee diverse per applicare l'inchiostro ad alcool alle piastrelle.



Per queste piastrelle colorate e lucide sono stati utilizzati i colori **limone**, **magenta** e **rosso-arancio**, con l'applicazione di **Alcohol Extender** in alcuni punti per creare splendide transizioni. **Il diamante** può essere utilizzato per aggiungere accenti scintillanti. La frase "Fai di più di ciò che ti fa brillare" è stata scritta sulla piastrella con un **pennarello**. Suggerimento: invece di scrivere a mano libera, si può anche scrivere lo slogan con una **matita** o stampare un modello a scelta da Internet e trasferirlo con **carta grafite**.



Queste **piastrelle opache** vogliono riprendere il tema subacqueo. Per questo motivo sono stati utilizzati i colori **mela** e **Caraibi**. Ancora una volta è stato utilizzato l'**Alcohol Extender** per creare affascinanti sfumature. L'**oro metallizzato** è stato utilizzato per aggiungere accenti alla piastrella di destra. La conchiglia è stata applicata con uno **stencil**. Per farlo, tracciare le linee con un **pennarello blu** e colorare l'interno con il **bianco**. Anche la scritta "Under the sea" è stata realizzata con un **pennarello**.



Dettagli dell'articolo:

Numero di articolo	Nome dell'articolo	Quantità
11828	Inchiostro "ad alcool" MarabuLimone	1
11829	Inchiostro "ad alcool" MarabuRosso arancio	1
11837	Inchiostro "ad alcool" MarabuMela	1
573863-01	PiastrelleLucido	1
573863-02	PiastrelleOpaco	1
567725-07	Marcatore POSCA PC-1MCNero	1
567725-08	Marcatore POSCA PC-1MCBianco	1
567725-04	Marcatore POSCA PC-1MCBlu	1